

SKMUS M32-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 32, 3.8 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	1185710000
Typ	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
Förp.	144 items

SKMUS M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	4.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	13.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Gängstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Nyckelbredd 1	38 mm	Tjocklek	4.00 mm
Kabelförskruvning	M 32	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Gänga (yttre)	M 32	Gänga (inre)	M 32
Gängningslängd	3.8 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		