

**SKMUS M40-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 40, 3.8 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	<a href="#">1185720000</a>
Typ	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
Förp.	144 items

## SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	4.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	22.3 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Gängstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Nyckelbredd 1	46 mm	Tjocklek	4.50 mm
Kabelförskruvning	M 40	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Gänga (yttre)	M 40	Gänga (inre)	M 40
Gängningslängd	3.8 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		