

A2L/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av A2L-typ är lämpliga för oarmerad kabel, bibehåller flamsäker Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|--|
| Utförande | A2L (Klippon ej armerad, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Mässing, förnicklad |
| Art.nr. | 1186980000 |
| Typ | A2L/63/M63-WM |
| GTIN (EAN) | 4050118074420 |
| Förp. | 4 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

A2L/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 42.8 mm | Bygghöjd (tum) | 1.685 inch |
| Bredd | 88 mm | Byggbredd (tum) | 3.4646 inch |
| Längd | 61.8 mm | Bygglängd (tum) | 2.4331 inch |
| Nettovikt | 730 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Kabeldiameter utsidan max. | 56 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 49.5 mm |
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 130 Nm |
| Temperaturområde för användning max. | 120 °C | Temperaturområde för användning min. | -50 °C |
| Gångstigning | 1.5 mm | Halogener | Nej |
| Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Nyckelbredd 1 | 80 mm |
| Nyckelbredd 2 | 80 mm | Skyddsklass | IP66, IP68 |
| Kabelförskruvning | M 63 | Grundläggande material | Mässing, förnicklad |
| Tätningssats | Silikon | Tätning | Silikon |
| Gänga (yttre) | M 63 x 1,5 | Gängningslängd | 19 mm |
| Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet | Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Tekniska data**Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 | | |

A2L/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | GWDR M63-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185670000 | stängd, M 63, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | |
| Förp. | 10 ST | |

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M63 MS | Utförande |
| Art.nr. | 1737050000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 25 ST | |