

VP M20-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, M 20 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad |
| Art.nr. | 1188480000 |
| Typ | VP M20-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118086713 |
| Förp. | 24 items |

VP M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Höjd | 21.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.8465 inch |
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1.063 inch |
| Längd | 21.5 mm | Bygglängd (tum) | 0.8465 inch |
| Diameter | 20 mm | Vägg tjocklek, min. | 0.5 mm |
| Vägg tjocklek, max. | 15 mm | Nettovikt | 56 g |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 40 Nm |
| Silikon | Ja | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | halogenfri | Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Slagtålighet | 7.00 J | Skyddsklass | IP66, IP68 |
| Kabelförskruvning | M 20 | Grundläggande material | Mässing, förnicklad |
| Tätningring diameter | 20.00 mm | Gänga (yttre) | M 20 x 1,5 |
| Gängningslängd | 16 mm | Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet |
| Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner | | |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-14-08-05

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | GWDR M20-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185610000 | stängd, M 20, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | |
| Förp. | 100 ST | |

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M20 MS | Utförande |
| Art.nr. | 1737000000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956479 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 ST | |