

VPS M32-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	1188720000
Typ	VPS M32-EX W
GTIN (EAN)	4050118237177
Förp.	12 items

VPS M32-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	21.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8465 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1.5748 inch
Längd	21.5 mm	Bygglängd (tum)	0.8465 inch
Diameter	32 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	15 mm	Nettovikt	137.08 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	40.00 mm	O-Ring	Silikon
Åtdragningsmoment	65 Nm	Silikon	Ja
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Slagtålighet	7.00 J
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	Tätningring diameter	32.00 mm
Gänga (yttre)	M 32 x 1,5	Gängningslängd	16 mm
Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Invändig sexkant	10 mm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VPS M32-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMUS M32-W	Utförande
Art.nr.	1185710000	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 32, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233759	Rostfritt stål 1.4404
Förp.	144 ST	

Platt nylontätning - GWDR



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-W	Utförande
Art.nr.	1185630000	stängd, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
Förp.	160 ST	