

**VPS NPT1/2-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, 1/2" NPT, 15.5 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	<a href="#">1188760000</a>
Typ	VPS NPT1/2-EX W
GTIN (EAN)	4050118237146
Förp.	24 items

## VPS NPT1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	15.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.6102 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0.8268 inch
Längd	15.5 mm	Bygglängd (tum)	0.6102 inch
Diameter	0.5 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	14.5 mm	Nettovikt	29.22 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	90 Nm
Silikon	Ja	Halogener	halogenfri
Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Slagtålighet	7.00 J
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	NPT 1/2"
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	Tätningring diameter	0.50 mm
Gänga (yttre)	1/2" NPT	Gängningslängd	15.5 mm
Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Invärdig sexkant	10 mm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		