

**VPS NPT3/4-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud),<br>Låspropp, Rak, 3/4" NPT, 16 mm, Rostfritt stål<br>1.4404 |
| Art.nr.    | <a href="#">1188770000</a>  |
| Typ        | VPS NPT3/4-EX W   |
| GTIN (EAN) | 4050118237139   |
| Förp.      | 24 items  |

## VPS NPT3/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|                     |         |                     |             |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Höjd                | 16 mm   | Bygghöjd (tum)      | 0.6299 inch |
| Bredd               | 26.4 mm | Byggbredd (tum)     | 1.0394 inch |
| Längd               | 16 mm   | Bygglängd (tum)     | 0.6299 inch |
| Diameter            | 0.75 mm | Vägg tjocklek, min. | 0.5 mm      |
| Vägg tjocklek, max. | 15 mm   | Nettovikt           | 51.52 g     |

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

|                        |   |                          |                         |
|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| O-Ring                 | Silikon   | Åtdragningsmoment        | 90 Nm                   |
| Silikon                | Ja  | Halogener                | halogenfri              |
| Normer                 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Slagtålighet             | 7.00 J                  |
| Skyddsklass            | IP66, IP68  | Kabelförskruvning        | NPT 3/4"                |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404   | Tätningring diameter     | 0.75 mm                 |
| Gänga (yttre)          | 3/4" NPT  | Gängningslängd           | 16 mm                   |
| Tändskyddstyp          | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet   | Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |
| Invärdig sexkant       | 19 mm   |                          |                         |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning                                       | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)      | 2020322313000069   |
| Certifikat nr. (IECEX)                         | IECEXTPS16.0004X                                    |   |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |