

VPS NPT1-1/4-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, 1 1/4" NPT, 20 mm, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr. | 1188790000 |
| Typ | VPS NPT1-1/4-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237115 |
| Förp. | 12 items |

VPS NPT1-1/4-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Höjd | 20 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7874 inch |
| Bredd | 41.9 mm | Byggbredd (tum) | 1.6496 inch |
| Längd | 20 mm | Bygglängd (tum) | 0.7874 inch |
| Diameter | 1.25 mm | Vägg tjocklek, min. | 0.5 mm |
| Vägg tjocklek, max. | 19 mm | Nettovikt | 264.04 g |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 113 Nm |
| Silikon | Ja | Halogener | halogenfri |
| Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Slagtålighet | 7.00 J |
| Skyddsklass | IP66, IP68 | Kabelförskruvning | NPT 1-1/4" |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 | Tätningring diameter | 1.25 mm |
| Gänga (yttre) | 1 1/4" NPT | Gängningslängd | 20 mm |
| Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet | Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |
| Invändig sexkant | 10 mm | | |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |