

VGM25-SS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1193570000
Typ	VGM25-SS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976546
Förp.	50 items

VGM25-SS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	36.5 mm	Bygglängd (tum)	1.437 inch
Nettovikt	60.58 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	20 mm	Kabeldiameter utsidan min.	11 mm
O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP68
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	130 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	halogenfri
Normer	EN 45545-2:2013	Nyckelbredd	30 mm
Skyddsklass	IP68 - 15 bar	Kabelförskruvning	M 25
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)	Gänga (yttre)	M 25
Gängningslängd	7.5 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		