

VGM40-SS68 20-32 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1193590000
Typ	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
Förp.	10 items

VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	43 mm	Bygglängd (tum)	1.6929 inch
Nettovikt	146.43 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	20 mm
O-Ring	Silikon	Skyddsklass med GWDR	IP68
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	130 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	halogenfri
Normer	EN 45545-2:2013	Nyckelbredd 1	45 mm
Nyckelbredd	45 mm	Skyddsklass	IP68 - 15 bar
Kabelförskruvning	M 40	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Gänga (yttre)	M 40	Gängningslängd	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		