

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Klippon® TB MH-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Klippon® TB MH-kapslingsserien uppvisar följande fördelar:

- Finns i 22 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Helt avtagbar hänglåsbygel
- Locklåsning utanför tätningsområdet
- Förbättrade temperaturprestanda
- IP-skydd från IP66/IP67
- Helt avtagbart lock – utan verktyg
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter
- Internationella godkännanden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 914 mm, Bredd: 610 mm, Djup: 200 mm, Flänsplattor: nedre, övre, vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), elektropolerad, Silver
Art.nr.	1195590001
Typ	KTB MH 916120 S2E4
GTIN (EAN)	4050118105087
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298

Mått och vikter

Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7.874 inch
Höjd	914 mm	Bygghöjd (tum)	35.9842 inch
Bredd	610 mm	Byggbredd (tum)	24.0157 inch
Montagemått höjd	559 mm	Montagemått bredd	666 mm
Nettovikt	38312.27 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C	Anmärkning: omgivningstemperatur (service)	För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66.
-----------------	-----------------	--	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Yta	elektropolerad
Slagtålighet	7 J ATEX-Version, 10 J standardversion	Nyckelbredd	10 mm
Skyddsklass	IP66, IP67	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301 (304)

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Tätningmaterial	Silikon	Vridmoment för lockskravar	2.5 Nm
Komponentfastsättning	4,6 resp. 9 bultar M6 innergंगा	Kapslingens fastsättning	4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter)
Anmärkning: Skyddsklass	Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66.	Montering av flänsplatta	M6 sexkantsskravar 10 SW
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Antal lockskravar	12
Flänsplattor	nedre, övre, vänster, höger	Kartongmått	800 x 1 070 x 290
Åtkomstöppning Bredd	551 mm	Öppningsvinkel lock	130.00 °
Totalmått	936 x 691 x 215	Flänsplåt	Ja
max. last	223 kg	Lock	Ja
Åtkomstöppning Höjd	861 mm	Position PE-skruv	Kapslingssida C
Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore		

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	6x50	WDU 16 / ZDU 16	5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	8x99	WDU 35 / ZDU 35	4x30
WDU 4 / ZDU 4	7x80	WDU 6 / ZDU 6	7x62

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10	3x85	WDU 16 / ZDU 16	3x66
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x157	WDU 35 / ZDU 35	2x49
WDU 4 / ZDU 4	4x132	WDU 6 / ZDU 6	4x100

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.	E223792	Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS03
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.	E243298	Certifikat-nr. för UL 508A	E223801
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS06	Certifikat-nr. för UL plintbox	E223792
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)	2020322303003289	Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)	21-09-25241 / E21-09-053807
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)	LMP 21.0016U	Certifikat-nr (DNV)	TAE000013S
Certifikat-nr (CCOE)	P461058_1	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0017
Certifikat-Nr. (INMETRO)	IEX13.0006U	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXPTB11.0071
Certifikat nr. (ATEX)	PTB11ATEX2019	DEF Villkor för godkännande	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298		

Förskruvningar

M63	6	M75	6
M12	116	M50	8
M16	80	M32	24
M25	42	M20	52
M40	20		

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar höger

M25	42	M63	6
M75	6	M16	80
M40	20	M50	8
M32	24	M20	52
M12	116		

Förskruvningar uppe / nere

M20	38	M12	88
M63	5	M40	15
M32	18	M25	33
M50	6	M75	4
M16	58		

Jordning kapsling

Jordning, kapsling, intern	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
----------------------------	--

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Minimum order quantity (5 pieces)
--------------------	-----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Profilritning



KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

914 x 610mm



Integrera, bygg ut och individualisera -
 Den passande kompletteringen för all typ av användning
 Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
 TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
 anpassning av kapslingarna till respektive applikations
 speciella krav.
Montageplattor
 Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller
 tvärmontering av montageskenor eller komponenter
 direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 9161 MSZN	Utförande
Art.nr.	1194040000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 859 mm, Bredd: 549
GTIN (EAN)	4050118028638	mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 9161 S2N	Utförande
Art.nr.	1193910000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 859 mm, Bredd: 549
GTIN (EAN)	4050118028522	mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301
Förp.	1 ST	(304), obehandlad, Silver
Typ	KTB MOPL 9161 S2N H	Utförande
Art.nr.	1257760000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 859 mm,
GTIN (EAN)	4050118049343	Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301 (304), obehandlad, Silver
Typ	KTB MOPL 9161 MSZN H	Utförande
Art.nr.	2022740000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 859 mm,
GTIN (EAN)	4050118403299	Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt,
Förp.	1 ST	förzinkad, Silver

Gland plates without earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -
 Den passande kompletteringen för all typ av användning
 Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
 TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
 anpassning av kapslingarna till respektive applikations
 speciella krav.
Flänsplattor
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt
 byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 3MM	Utförande
Art.nr.	1281290000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118071665	167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Typ	KTB GP 916120 CD S4	Utförande
Art.nr.	1281300000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 417 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118071849	167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Genomföringsplattor tillverkade av rostfritt stål - 6 mm



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.
Flänsplattor
Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt
byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 6MM	Utförande
Art.nr.	1256730000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118094039	167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver
Typ	KTB GP 91XX20V CD S4 6MM	Utförande
Art.nr.	1256740000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 417 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118094046	167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver

Gland plates with earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.
Flänsplattor
Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt
byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 PE	Utförande
Art.nr.	2024470000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118404418	167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver
Typ	KTB GP 91XX20 CD S4 PE	Utförande
Art.nr.	2024490000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Höjd: 417 mm, Bredd: 167
GTIN (EAN)	4050118404050	mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
Förp.	1 ST	material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rostfritt stål 1.4301



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD 916120 R	Utförande
Art.nr.	1281570000	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 615 mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301,
GTIN (EAN)	4050118072167	
Förp.	1 ST	Mirror polished, Silver

Typetikethållare



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

Allmänna beställningsdata

Typ	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Utförande
Art.nr.	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm, Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118070354	
Förp.	1 ST	
Typ	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Utförande
Art.nr.	1283450000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 50 mm, Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118073621	
Förp.	1 ST	
Typ	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Utförande
Art.nr.	1279320000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118070101	
Förp.	1 ST	

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	SD FIXING SET	Utförande
Art.nr.	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118075472	12 mm, Djup: 16.4 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål,
Förp.	1 ST	obehandlad, Silver
Typ	TPSD FIXING SET KTB	Utförande
Art.nr.	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), Märkplåt, fixeringsset, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118043969	material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver
Förp.	20 ST	

Jordningsbultar



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Jordningsbult

Jordningsbult för utbyte som komplett komponent, i två varianter, mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	PEBZ M10 KTB BR SET	Utförande
Art.nr.	1192680000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing,
Förp.	1 ST	obehandlad, Silver

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PEBZ M10 KTB S4 SET	Utförande
Art.nr.	1192690000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4404 (316 L), obehandlad, Silver

Dokumenthållare



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Dokumenthållare Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Typ	DOHA KTB A6 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252780000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 110 mm,
GTIN (EAN)	4050118045512	Bredd: 130 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	DOHA KTB A5 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252750000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 150 mm,
GTIN (EAN)	4050118045390	Bredd: 180 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	DOHA KTB A4 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252730000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 200 mm,
GTIN (EAN)	4050118045383	Bredd: 240 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver

Jordningsband

Det helt strukturerade utbudet av systemtillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Följande tillval finns:

- Förslutningselement
- Dokumenthållare
- Jordningsbult
- Flänsplattor
- Installationsmaterial
- Montageplattor
- Regnskydd
- Distanshållare
- Montageskenor
- Typmärkningshållare

Allmänna beställningsdata

Typ	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Utförande
Art.nr.	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsband, Skruvad, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118487206	material: Stål, grön/gul
Förp.	1 ST	

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rostfritt stål 1.4404 (316L)



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD XX6120 S4E R	Utförande
Art.nr.	1314330000	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 615
GTIN (EAN)	4050118117547	mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404
Förp.	1 ST	(316 L), elektroplaterad, Silver

Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST KTB9161 HOR	Utförande
Art.nr.	8000006729	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118653021	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST KTB9161 VER	Utförande
Art.nr.	8000006718	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652963	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

KTB MH 916120 S2E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
GTIN (EAN)	4050118063820	förzinkad och passiverad, Silver
Förp.	1 ST	

Djup 15 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X15 ST KTB9161 HOR	Utförande
Art.nr.	8000073132	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340881	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 HOR-C	Utförande
Art.nr.	8000073133	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340898	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 VER	Utförande
Art.nr.	8000073134	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340904	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 VER-C	Utförande
Art.nr.	8000073135	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340911	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stål
Förp.	50 ST	