

KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer inom process- eller kraftverksindustrin. Klippon® TB FS-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Klippon® TB FS-kapslingsserien erbjuder följande fördelar:

- Finns i 12 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Locklåsning utanför tätningsområdet
- Förbättrade temperaturprestanda
- IP-skydd från IP66/IP67
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 350 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, övre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektrolyserad, Silver |
| Art.nr. | 1195920000 |
| Typ | KTB FS 352615 S4E2 |
| GTIN (EAN) | 4032248978496 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E256877 |

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------------|
| Djup | 150 mm | Byggdjup (tum) | 5.9055 inch |
| Höjd | 350 mm | Bygghöjd (tum) | 13.7795 inch |
| Bredd | 260 mm | Byggbredd (tum) | 10.2362 inch |
| Montagemått höjd | 250 mm | Montagemått bredd | 286 mm |
| Nettovikt | 7700 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|
| Drifttemperatur | -60 °C...135 °C | Anmärkning: omgivningstemperatur (service) | För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66. |
|-----------------|-----------------|--|--|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Materialtjocklek lock | 1.5 mm | Materialtjocklek fläns | 3 mm |
| Materialtjocklek kapsling | 1.5 mm | Drifttemperatur, max | 135 °C |
| Drifttemperatur, min. | -60 °C | Fastsättning av lock | M6 Sexkantspårskruvar SW10 |
| Normer | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Yta | elektropolerad |
| Slagtålighet | 7 J ATEX-Version, 10 J standardversion | Nyckelbredd | 10 mm |
| Skyddsklass | IP66, IP67 | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Tätningmaterial | Silikon | Vridmoment för locksruvar | 2.5 Nm |
| Komponentfastsättning | 4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga | Kapslingens fastsättning | 4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter) |

Tekniska data

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Anmärkning: Skyddsklass | Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66. | Montering av flänsplatta | M6 sexkantsskruvar 10 SW |
| Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Antal lockskruvar | 4 |
| Flänsplattor | nedre, övre | Kartongmått | 450x510x240 |
| Åtkomstöppning Bredd | 230 mm | Totalmått | 372 x 311 x 158,5 |
| Flänsplåt | Ja | max. last | 36 kg |
| Åtkomstöppning Höjd | 320 mm | Position PE-skruv | Kapslingssida C |
| Användningsområden | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|---|------|--|------|
| Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm ² , horisontell) | 2x17 | Antal av DIN-skenor och plintar (16 mm ² , horisontell) | 1x14 |
| Antal av DIN-skenor och plintar (2,5 mm ² , horisontell) | 2x34 | Antal av DIN-skenor och plintar (35 mm ² , horisontell) | 1x11 |
| Antal av DIN-skenor och plintar (4 mm ² , horisontell) | 2x29 | Antal av DIN-skenor och plintar (6 mm ² , horisontell) | 2x22 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|---|------|--|------|
| Antal DIN-skenor och plintar (10 mm ² , vertikal) | 1x27 | Antal DIN-skenor och plintar (16 mm ² , vertikal) | 1x22 |
| Antal DIN-skenor och plintar (2,5 mm ² , vertikal) | 2x53 | Antal DIN-skenor och plintar (35 mm ² , vertikal) | 1x15 |
| Antal DIN-skenor och plintar (4 mm ² , vertikal) | 1x44 | Antal DIN-skenor och plintar (6 mm ² , vertikal) | 1x33 |

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| Certifikat-nr. för UL Haz.Loc. | E223792 | Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Certifikat-nr. för UL Ord.Loc. | E243298 | Certifikat-nr. för UL 508A | E223801 |
| Intyg om överensstämmelse nr. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Certifikat-nr. för UL plintbox | E223792 |
| Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI) | 2020322303003289 | Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Certifikat-nr (DNV) | TAE000013S | Certifikat-nr. för plintbox (AEx) | E223792 |
| Certifikat-nr. för plintbox (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO) | LMP 21.0017 | Certifikat-Nr. (INMETRO) | IEX 13.0006U |
| Certifikat-nr. för plintbox (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXKEM10.0015U | Certifikat nr. (ATEX) | KEMA10ATEX0046U |
| DEF Villkor för godkännande | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | Certifikat-Nr. (cULus) | E256877 |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 0 | M75 | 0 |
| M12 | 23 | M50 | 3 |
| M16 | 13 | M32 | 4 |
| M25 | 5 | M20 | 11 |

Tekniska data

| | | | |
|-----|---|--|--|
| M40 | 3 | | |
|-----|---|--|--|

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 5 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | M16 | 13 |
| M40 | 3 | M50 | 3 |
| M32 | 4 | M20 | 11 |
| M12 | 23 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 9 | M12 | 20 |
| M63 | 0 | M40 | 3 |
| M32 | 3 | M25 | 4 |
| M50 | 2 | M75 | 0 |
| M16 | 11 | | |


Jordning kapsling

| | |
|----------------------------|---|
| Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock., Kontinuerlig M10 jordbult i kapslingsunderdel |
|----------------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

Profilritning



KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

350 x 260mm



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB MOPL 3526 MSZN | Utförande |
| Art.nr. | 1193970000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 295 mm, Bredd: 199 |
| GTIN (EAN) | 4050118028577 | mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | KTB MOPL 3526 S2N | Utförande |
| Art.nr. | 1193840000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 295 mm, Bredd: 199 |
| GTIN (EAN) | 4050118028447 | mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 |
| Förp. | 1 ST | (304), obehandlad, Silver |
| Typ | KTB MOPL 3526 MSZN H | Utförande |
| Art.nr. | 2022310000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118403633 | Bredd: 199 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, |
| Förp. | 1 ST | förzinkad, Silver |
| Typ | KTB MOPL 3526 S2N H | Utförande |
| Art.nr. | 1257680000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118049282 | Bredd: 199 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp. | 1 ST | 1.4301 (304), obehandlad, Silver |

Gland plates without earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB GP XX2615 AB S4 3MM | Utförande |
| Art.nr. | 1280990000 | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: |
| GTIN (EAN) | 4050118071900 | 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande |
| Förp. | 1 ST | material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), |
| | | elektropolerad, Silver |

KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Genomföringsplattor tillverkade av rostfritt stål - 6 mm



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP XX2615 AB S4 6MM | Utförande |
| Art.nr. | 1256380000 | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118093797 | material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver |
| Förp. | 1 ST | |

Gland plates with earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP XX2615 AB S4 PE | Utförande |
| Art.nr. | 2023160000 | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118403794 | material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver |
| Förp. | 1 ST | |

Rostfritt stål 1.4301



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD 352615 R | Utförande |
| Art.nr. | 1281410000 | Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 265 mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, |
| GTIN (EAN) | 4050118071955 | Mirror polished, Silver |
| Förp. | 1 ST | |

KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rostfritt stål 1.4404 (316L)



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD XX26 15 S4E R | Utförande |
| Art.nr. | 1314140000 | Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 265 |
| GTIN (EAN) | 4050118117509 | mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 |
| Förp. | 1 ST | (316 L), elektroplaterad, Silver |

Typetikethållare



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Utförande |
| Art.nr. | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt |
| Förp. | 1 ST | stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| Typ | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Utförande |
| Art.nr. | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt |
| Förp. | 1 ST | stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| Typ | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Utförande |
| Art.nr. | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp. | 1 ST | 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |

Tillbehör

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SD FIXING SET | Utförande |
| Art.nr. | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 mm, Bredd: |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | 12 mm, Djup: 16.4 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål, |
| Förp. | 1 ST | obehandlad, Silver |
| Typ | TPSD FIXING SET KTB | Utförande |
| Art.nr. | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Märkplåt, fixeringsset, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver |
| Förp. | 1 ST | |

Jordningsbultar



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Jordningsbult

Jordningsbult för utbyte som komplett komponent, i två varianter, mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 KTB BR SET | Utförande |
| Art.nr. | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing, |
| Förp. | 1 ST | obehandlad, Silver |

KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PEBZ M10 KTB S4 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp. | 1 ST | 1.4404 (316 L), obehandlad, Silver |

Dokumenthållare



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Dokumenthållare Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DOHA KTB A6 S2 R | Utförande |
| Art.nr. | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 110 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | Bredd: 130 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp. | 1 ST | 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |

Jordningsband

Det helt strukturerade utbudet av systemtillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Följande tillval finns:

- Förslutningselement
- Dokumenthållare
- Jordningsbult
- Flänsplattor
- Installationsmaterial
- Montageplattor
- Regnskydd
- Distanshållare
- Montageskenor
- Typmärkningshållare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Utförande |
| Art.nr. | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsband, Skruvad, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | material: Stål, grön/gul |
| Förp. | 1 ST | |

KTB FS 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST KTB3526 VER | Utförande |
| Art.nr. | 800006711 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 295 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652840 | Stål, förzinkad, förkromad |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Utförande |
| Art.nr. | 800006721 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 199 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | Stål, förzinkad, förkromad |
| Förp. | 20 ST | |

Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| Förp. | 1 ST | förzinkad och passiverad, Silver |

Djup 15 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Tillbehör

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Utförande |
| Art.nr. | 8000073113 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 199 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | TS35X15 ST KTB3526 VER | Utförande |
| Art.nr. | 8000073114 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 295 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Utförande |
| Art.nr. | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | Stål |
| Förp. | 50 ST | |