

## KTB QL 624515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Klippon® TB QL-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar: Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar:

- Finns i 19 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Lock med snabbstängning, med slits som standard
- Förbättrade temperaturprestanda
- Skyddsklass IP 66
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter
- Internationella godkännanden

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 620 mm, Bredd: 450 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Art.nr.	<a href="#">1200690000</a>
Typ	KTB QL 624515 S4E3
GTIN (EAN)	4032248983353
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298

## Mått och vikter

Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5.9055 inch
Höjd	620 mm	Bygghöjd (tum)	24.4094 inch
Bredd	450 mm	Byggbredd (tum)	17.7165 inch
Montagemått höjd	450 mm	Montagemått bredd	506 mm
Nettovikt	17520 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C	Anmärkning: omgivningstemperatur (service)	För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66.
-----------------	-----------------	--	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	Kvartslåsning med spårinsats
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Yta	elektropolerad
Slagtålighet	7 J ATEX-Version, 10 J standardversion	Nyckelbredd	10 mm
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Tätningmaterial	Silikon	Komponentfastsättning	4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga
Kapslingens fastsättning	4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2	Anmärkning: Skyddsklass	Vid användning i temperatur över 105 °C

**KTB QL 624515 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

Montering av flänsplatta	spår- och 2 korsformade montagefötter) M6 sexkantsskruvar 10 SW	Skyddsklass (UL)	är kapslingsklassen begränsad till IP 66. Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	nedre, vänster, höger	Kartongmått	630x770x240
Åtkomstöppning Bredd	391 mm	Öppningsvinkel lock	130.00 °
Totalmått	631 x 531 x 160	Flänsplåt	Ja
max. last	112 kg	Åtkomstöppning Höjd	567 mm
Position PE-skruv	Kapslingssida C	Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore

**Bestyckning horisontal**

Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm <sup>2</sup> , horisontell)	4x36	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , horizontal)	3x30
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal)	5x71	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , horizontal)	2x22
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)	5x59	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)	4x45

**Bestyckning vertikal**

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x53	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical)	2x44
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x105	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x33
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x88	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	3x66

**Certifikatnummer kapsling**

Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.	E223792	Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS03
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.	E243298	Certifikat-nr. för UL 508A	E223801
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS06	Certifikat-nr. för UL plintbox	E223792
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)	2020322303003289	Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)	16-AV4BO-0245X	Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)	LMP 21.0016U
Certifikat-nr (DNV)	TAE000013S	Certifikat-nr. för plintbox (AEx)	E223792
Certifikat-nr (CCOE)	P461058_1	Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	IBExU14ATEX1050
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0017
Certifikat-Nr. (INMETRO)	IEX17.0021	Certifikat-nr. för plintbox (IECEX)	IECEXIBE14.0013
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX)	IECEX IBE 14.0004U	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXKEM10.0019
Certifikat nr. (ATEX)	KEMA10ATEX0050	DEF  Villkor för godkännande	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298		

**Förskruvningar**

M63	0	M75	0
M12	48	M50	6
M16	27	M32	9
M25	10	M20	24

**Tekniska data**

M40	7		
-----	---	--	--

**Förskruvningar höger**

M25	10	M63	0
M75	0	M16	27
M40	7	M50	6
M32	9	M20	24
M12	48		

**Förskruvningar uppe / nere**


M20	18	M12	38
M63	0	M40	5
M32	6	M25	8
M50	4	M75	0
M16	21		

**Jordning kapsling**

Jordning, kapsling, intern	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
----------------------------	--

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



## KTB QL 624515 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## 620 x 450mm



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

## Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 6245 MSZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1194020000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 565 mm, Bredd: 389 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028126	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 6245 S2N	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193890000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 565 mm, Bredd: 389 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028492	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 6245 MSZN H	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2022670000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 565 mm, Bredd: 389 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118403565	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 6245 S2N H	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1257740000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 565 mm, Bredd: 389 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118049329	
Förp.	1 ST	

## Gland plates without earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

## Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX4515 AB S4 3MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1281190000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 444 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektroplaterad, Silver
GTIN (EAN)	4050118072044	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 624515 CD S4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1281200000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 568 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver
GTIN (EAN)	4050118071887	
Förp.	1 ST	

## KTB QL 624515 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Genomföringsplattor tillverkade av rostfritt stål - 6 mm



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor  
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX4515 AB S4 6MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1256620000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 444 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118095906	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 624515 CD S4 6MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1256630000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 568 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118093957	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	

## Gland plates with earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor  
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX4515 AB S4 PE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2023820000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 444 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118404432	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 62XX15 CD S4 PE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2023870000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Höjd: 568 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118404333	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	

## KTB QL 624515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Rostfritt stål 1.4301



Integrera, bygg ut och individualisera -  
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

## Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD 6245 15 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1281510000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 455
GTIN (EAN)	4050118071986	mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301,
Förp.	1 ST	Mirror polished, Silver

## Typetikethållare



Integrera, bygg ut och individualisera -  
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

## Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1257640000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118070354	Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt
Förp.	1 ST	stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1283450000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 50 mm,
GTIN (EAN)	4050118073621	Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt
Förp.	1 ST	stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1279320000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118070101	Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver

## KTB QL 624515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Förslutningselement



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Låssystem

För säker och ordentlig låsning av kapslingar finns flera olika låssystem att få. För Klippon® TB MH kapslingar finns hänglås och för Klippon® TB QL kapslingarna olika låsinsatser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB QLH S4 SLS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1191610000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118137965	material: Rostfritt stål 1.4404, obehandlad, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	KTB QLL S2 DB3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1191590000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118134285	material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	KTB QLL S2 SLS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1191600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118137989	material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver
Förp.	10 ST	

## Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## KTB QL 624515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	SD FIXING SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1285200000</a>	Klippon TB (Terminal Box), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 mm, Bredd: 12 mm, Djup: 16.4 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118075472	
Förp.	1 ST	
Typ	TPSD FIXING SET KTB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1252190000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Märkplåt, fixeringsset, Grundläggande material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118043969	
Förp.	1 ST	

## Dokumenthållare



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Dokumenthållare**  
Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DOHA KTB A6 S2 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1252780000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 110 mm, Bredd: 130 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118045512	
Förp.	1 ST	
Typ	DOHA KTB A5 S2 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1252750000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 150 mm, Bredd: 180 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118045390	
Förp.	1 ST	
Typ	DOHA KTB A4 S2 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1252730000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 200 mm, Bredd: 240 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118045383	
Förp.	1 ST	

## Jordningsbultar



Integrera, bygg ut och individualisera - Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Jordningsbult**  
Jordningsbult för utbyte som komplett komponent, i två varianter, mässing och rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Typ	PEBZ M10 KTB BR SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1192680000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing, obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4032248974641	
Förp.	1 ST	

## KTB QL 624515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	PEBZ M10 KTB S4 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1192690000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4404 (316 L), obehandlad, Silver

## Jordningsband

Det helt strukturerade utbudet av systemtillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Följande tillval finns:

- Förslutningselement
- Dokumenthållare
- Jordningsbult
- Flänsplattor
- Installationsmaterial
- Montageplattor
- Regnskydd
- Distanshållare
- Montageskenor
- Typmärkningshållare

## Allmänna beställningsdata

Typ	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsband, Skruvad, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118487206	material: Stål, grön/gul
Förp.	1 ST	

## Rostfritt stål 1.4404 (316L)



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftigt regnpåverkan eller ökad solstrålning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD XX4515 S4E R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1314270000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 53.4 mm, Bredd: 455
GTIN (EAN)	4050118117608	mm, Djup: 160.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404
Förp.	1 ST	(316 L), elektroplerad, Silver

## KTB QL 624515 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST KTB6245 VER	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000006716</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 551 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652949	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST KTB6245 HOR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000006727</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 375 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118653007	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

## Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
Förp.	1 ST	förzinkad och passiverad, Silver

## Djup 15 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**KTB QL 624515 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS35X15 ST KTB6245 HOR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000073125</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 375 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340805	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB6245 HOR-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000073126</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 375 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340812	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB6245 VER	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000073127</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 551 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340829	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	

**Monteringsmaterial**



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stål
Förp.	50 ST	