

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Klippon® TB QL-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar: Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar:

- Finns i 19 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Lock med snabbstängning, med slits som standard
- Förbättrade temperaturprestanda
- Skyddsklass IP 66
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter
- Internationella godkännanden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 914 mm, Bredd: 610 mm, Djup: 200 mm, Flänsplattor: nedre, vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Art.nr.	1200970000
Typ	KTB QL 916120 S4E3
GTIN (EAN)	4032248983483
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298

Mått och vikter

Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7.874 inch
Höjd	914 mm	Bygghöjd (tum)	35.9842 inch
Bredd	610 mm	Byggbredd (tum)	24.0157 inch
Montagemått höjd	559 mm	Montagemått bredd	666 mm
Nettovikt	32900 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C	Anmärkning: omgivningstemperatur (service)	För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66.
-----------------	-----------------	--	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	1.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek kapsling	1.5 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	Kvartslåsning med spårinsats
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Yta	elektropolerad
Slagtålighet	7 J ATEX-Version, 10 J standardversion	Nyckelbredd	10 mm
Skyddsklass	IP66	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Tätningmaterial	Silikon	Komponentfastsättning	4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga
Kapslingens fastsättning	4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2	Anmärkning: Skyddsklass	Vid användning i temperatur över 105 °C

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Montering av flänsplatta	spår- och 2 korsformade montagefötter) M6 sexkantsskruvar 10 SW	Skyddsklass (UL)	är kapslingsklassen begränsad till IP 66. Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	nedre, vänster, höger	Kartongmått	800x1070x290
Åtkomstöppning Bredd	551 mm	Öppningsvinkel lock	130.00 °
Totalmått	925 x 691 x 210	Flänsplåt	Ja
max. last	223 kg	Åtkomstöppning Höjd	861 mm
Position PE-skruv	Kapslingssida C	Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore

Bestyckning horisontal

Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm ² , horisontell)	6x52	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal)	5x43
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal)	8x102	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal)	4x32
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal)	7x85	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal)	7x64

Bestyckning vertikal

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical)	3x82	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical)	3x68
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical)	5x161	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical)	2x51
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical)	4x135	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical)	4x102

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.	E223792	Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS03
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.	E243298	Certifikat-nr. för UL 508A	E223801
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS06	Certifikat-nr. för UL plintbox	E223792
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)	2020322303003289	Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)	16-AV4BO-0245X	Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)	LMP 21.0016U
Certifikat-nr (DNV)	TAE000013S	Certifikat-nr. för plintbox (AEx)	E223792
Certifikat-nr (CCOE)	P461058_1	Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)	IBExU14ATEX1050
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)	LMP 21.0017
Certifikat-Nr. (INMETRO)	IEX13.0006U	Certifikat-nr. för plintbox (IECEX)	IECEXIBE14.0013
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX)	IECEX IBE 14.0004U	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXKEM10.0015U
Certifikat nr. (ATEX)	KEMA10ATEX0050	DEF Villkor för godkännande	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Certifikat-Nr. (cULus)	E243298		

Förskruvningar

M63	6	M75	6
M12	116	M50	8
M16	80	M32	24
M25	42	M20	52

Tekniska data

M40	20		
-----	----	--	--

Förskruvningar höger

M25	42	M63	6
M75	6	M16	80
M40	20	M50	8
M32	24	M20	52
M12	116		

Förskruvningar uppe / nere


M20	38	M12	88
M63	5	M40	15
M32	18	M25	33
M50	6	M75	4
M16	58		

Jordning kapsling

Jordning, kapsling, intern	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
----------------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

914 x 610mm



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 9161 MSZN	Utförande
Art.nr.	1194040000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 859 mm, Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028638	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 9161 S2N	Utförande
Art.nr.	1193910000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 859 mm, Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118028522	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 9161 MSZN H	Utförande
Art.nr.	2022740000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 859 mm, Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4050118403299	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB MOPL 9161 S2N H	Utförande
Art.nr.	1257760000	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 859 mm, Bredd: 549 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118049343	
Förp.	1 ST	

Gland plates without earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 3MM	Utförande
Art.nr.	1281290000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektroplaterad, Silver
GTIN (EAN)	4050118071665	
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 916120 CD S4	Utförande
Art.nr.	1281300000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 417 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver
GTIN (EAN)	4050118071849	
Förp.	1 ST	

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Genomföringsplattor tillverkade av rostfritt stål - 6 mm



Integrera, bygg ut och individualisera -
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 6MM	Utförande
Art.nr.	1256730000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118094039	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 91XX20V CD S4 6MM	Utförande
Art.nr.	1256740000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 417 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118094046	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	

Gland plates with earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB GP XX6120 AB S4 PE	Utförande
Art.nr.	2024470000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 600 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118404418	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	
Typ	KTB GP 91XX20 CD S4 PE	Utförande
Art.nr.	2024490000	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Höjd: 417 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118404050	material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyterad, Silver
Förp.	1 ST	

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rostfritt stål 1.4301



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD 916120 R	Utförande
Art.nr.	1281570000	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 615
GTIN (EAN)	4050118072167	mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301,
Förp.	1 ST	Mirror polished, Silver

Typetikethållare



Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

Allmänna beställningsdata

Typ	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Utförande
Art.nr.	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118070354	Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt
Förp.	1 ST	stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Utförande
Art.nr.	1283450000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 50 mm,
GTIN (EAN)	4050118073621	Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt
Förp.	1 ST	stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Utförande
Art.nr.	1279320000	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118070101	Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Förslutningselement



Integrera, bygg ut och individualisera -
 Den passande kompletteringen för all typ av användning
 Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
 TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
 anpassning av kapslingarna till respektive applikations
 speciella krav. Låssystem
 För säker och ordentlig låsning av kapslingar finns flera
 olika låssystem att få. För Klippon® TB MH kapslingar
 finns hänglås och för Klippon® TB QL kapslingarna olika
 låsinsatser.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB QLH S4 SLS	Utförande
Art.nr.	1191610000	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118137965	material: Rostfritt stål 1.4404, obehandlad, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	KTB QLL S2 DB3	Utförande
Art.nr.	1191590000	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118134285	material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	KTB QLL S2 SLS	Utförande
Art.nr.	1191600000	Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118137989	material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver
Förp.	10 ST	

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande
 kompletteringen för varje användningsområde.
 Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB
 har en genomgående struktur som möjliggör en enkel
 anpassning av kapslingarna till respektive applikations
 speciella krav.
 Sats med fästmaterial
 Sats med fästmaterial finns för snabb och enkel
 installation av typetikethållare, dokumenthållare och
 regnkåpor.
 Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en
 plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta
 set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket.
 Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt
 för denna användning. Endast med denna sats med
 fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i
 kapslingen eller att skylten skadas.
 Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för
 att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis
 typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.
 Genom att använda detta fästset kan risken för läckor
 minimeras, om inte helt förhindras.

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	SD FIXING SET	Utförande
Art.nr.	1285200000	Klippon TB (Terminal Box), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4050118075472	12 mm, Djup: 16.4 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål,
Förp.	1 ST	obehandlad, Silver
Typ	TPSD FIXING SET KTB	Utförande
Art.nr.	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), Märkplåt, fixeringsset, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118043969	material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver
Förp.	1 ST	

Dokumenthållare



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Dokumenthållare
Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Typ	DOHA KTB A6 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252780000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 110 mm,
GTIN (EAN)	4050118045512	Bredd: 130 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	DOHA KTB A5 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252750000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 150 mm,
GTIN (EAN)	4050118045390	Bredd: 180 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Typ	DOHA KTB A4 S2 R	Utförande
Art.nr.	1252730000	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 200 mm,
GTIN (EAN)	4050118045383	Bredd: 240 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4301 (304), Mirror polished, Silver

Jordningsbultar



Integrera, bygg ut och individualisera - Den passande kompletteringen för all typ av användning

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Jordningsbult
Jordningsbult för utbyte som komplett komponent, i två varianter, mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	PEBZ M10 KTB BR SET	Utförande
Art.nr.	1192680000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing,
Förp.	1 ST	obehandlad, Silver

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PEBZ M10 KTB S4 SET	Utförande
Art.nr.	1192690000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
Förp.	1 ST	1.4404 (316 L), obehandlad, Silver

Jordningsband

Det helt strukturerade utbudet av systemtillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Följande tillval finns:

- Förslutningselement
- Dokumenthållare
- Jordningsbult
- Flänsplattor
- Installationsmaterial
- Montageplattor
- Regnskydd
- Distanshållare
- Montageskenor
- Typmärkningshållare

Allmänna beställningsdata

Typ	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Utförande
Art.nr.	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Jordningsband, Skruvad, Grundläggande
GTIN (EAN)	4050118487206	material: Stål, grön/gul
Förp.	1 ST	

Rostfritt stål 1.4404 (316L)



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftigt regnpåverkan eller ökad solstrålning.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB RNHD XX6120 S4E R	Utförande
Art.nr.	1314330000	Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 , Bredd: 615 , Djup:
GTIN (EAN)	4050118117547	211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L),
Förp.	1 ST	elektropolerad, Silver

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST KTB9 161 HOR	Utförande
Art.nr.	800006729	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118653021	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST KTB9 161 VER	Utförande
Art.nr.	800006718	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652963	Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5
GTIN (EAN)	4050118063820	mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
Förp.	1 ST	förzinkad och passiverad, Silver

Djup 15 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

KTB QL 916120 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X15 ST KTB9161 HOR	Utförande
Art.nr.	8000073132	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340881	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 HOR-C	Utförande
Art.nr.	8000073133	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 535 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340898	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 VER	Utförande
Art.nr.	8000073134	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340904	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X15 ST KTB9161 VER-C	Utförande
Art.nr.	8000073135	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 845 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4064675340911	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde.

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Utförande
Art.nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material:
GTIN (EAN)	4008190058258	Stål
Förp.	50 ST	