

## KTB QL 987420 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Bildliknande



Abbildung ähnlich

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Klippon® TB QL-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie. Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar: Klippon® TB QL kapslingsserie erbjuder följande fördelar:

- Finns i 19 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Lock med snabbstängning, med slits som standard
- Förbättrade temperaturprestanda
- Skyddsklass IP 66
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter
- Internationella godkännanden

### Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 980 mm, Bredd: 740 mm, Djup: 200 mm, Flänsplattor: nedre, vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1201030000</a>   |
| Typ        | KTB QL 987420 S4E3   |
| GTIN (EAN) | 4032248983513  |
| Förp.      | 1 items  |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

|                  |         |                   |              |
|------------------|---------|-------------------|--------------|
| Djup             | 200 mm  | Byggdjup (tum)    | 7.874 inch   |
| Höjd             | 980 mm  | Bygghöjd (tum)    | 38.5826 inch |
| Bredd            | 740 mm  | Byggbredd (tum)   | 29.1338 inch |
| Montagemått höjd | 625 mm  | Montagemått bredd | 796 mm       |
| Nettovikt        | 37700 g |                   |              |

Temperaturer

|                 |                  |  |  |
|-----------------|------------------|--|--|
| Drifttemperatur | -60 °C... 135 °C | Anmärkning: omgivningstemperatur (service) | För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66. |
|-----------------|------------------|--|--|

Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Allmänna uppgifter

|                           |  |                         |   |
|---------------------------|--|-------------------------|---|
| Materialtjocklek lock     | 1.5 mm   | Materialtjocklek fläns  | 3 mm  |
| Materialtjocklek kapsling | 1.5 mm   | Drifttemperatur, max    | 135 °C  |
| Drifttemperatur, min.     | -60 °C   | Fastsättning av lock    | Kvartslåsning med spårinsats  |
| Normer                    | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Yta                     | elektropolerad  |
| Slagtålighet              | 7 J ATEX-Version, 10 J standardversion   | Nyckelbredd             | 10 mm   |
| Skyddsklass               | IP66   | Grundläggande material  | Rostfritt stål 1.4404 (316 L)   |
| Tätningmaterial           | Silikon  | Komponentfastsättning   | 4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga  |
| Kapslingens fastsättning  | 4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter)  | Anmärkning: Skyddsklass | Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66. |

**KTB QL 987420 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

|                          |                          |                     |   |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Montering av flänsplatta | M6 sexkantsskruvar 10 SW | Skyddsklass (UL)    | Type 3, Type 4X, Type 12  |
| Flänsplattor             | nedre, vänster, höger    | Kartongmått         | 925x1130x240  |
| Åtkomstöppning Bredd     | 681 mm                   | Öppningsvinkel lock | 130.00 °  |
| Totalmått                | 991 x 821 x 210          | Flänsplåt           | Ja  |
| max. last                | 290 kg                   | Åtkomstöppning Höjd | 927 mm  |
| Position PE-skruv        | Kapslingssida C          | Användningsområden  | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore |

**Bestyckning horisontal**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 6x64  | WDU 16 / ZDU 16 | 5x54 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 9x127 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 8x106 | WDU 6 / ZDU 6   | 7x80 |

**Bestyckning vertikal**

|                             |       |                 |       |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x88  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x74  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 6x174 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x55  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x146 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x110 |

**Certifikatnummer kapsling**

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.            | E223792                   | Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03  |
| Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.            | E243298                   | Certifikat-nr. för UL 508A                  | E223801  |
| Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS06 | Certifikat-nr. för UL plintbox              | E223792  |
| Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)  | 2020322303003289          | Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)    | 21-09-25241/ E21-09-053807   |
| Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)       | 16-AV4BO-0245X            | Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO) | LMP 21.0016U   |
| Certifikat-nr (DNV)                       | TAE000013S                | Certifikat-nr. för plintbox (AEx)           | E223792  |
| Certifikat-nr (CCOE)                      | P461058_1                 | Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)          | IBExU14ATEX1050  |
| Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)  | IBExU14ATEX1028 U         | Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)       | LMP 21.0017  |
| Certifikat-Nr. (INMETRO)                  | IEX13.0008U               | Certifikat-nr. för plintbox (IECEX)         | IECEXIBE14.0013  |
| Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U        | Certifikat nr. (IECEX)                      | IECEXKEM10.0016U   |
| Certifikat nr. (ATEX)                     | KEMA10ATEX0046U           | DEF   Villkor för godkännande               | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |

**Förskruvningar**

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| M63 | 8   | M75 | 6  |
| M12 | 126 | M50 | 10 |
| M16 | 84  | M32 | 26 |
| M25 | 48  | M20 | 54 |
| M40 | 22  |     |    |

**Förskruvningar höger**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 48 | M63 | 8  |
| M75 | 6  | M16 | 84 |
| M40 | 22 | M50 | 10 |
| M32 | 26 | M20 | 54 |

## Tekniska data

|     |     |
|-----|-----|
| M12 | 126 |
|-----|-----|

## Förskruvningar uppe / nere


|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 42 | M12 | 96 |
| M63 | 6  | M40 | 16 |
| M32 | 20 | M25 | 36 |
| M50 | 6  | M75 | 4  |
| M16 | 64 |     |    |

## Jordning kapsling

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6<br>jordskruv i rostfritt stål i<br>kapslingsunderdel och<br>lock. |
|----------------------------|--|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |



**KTB QL 987420 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

**980 x 740mm**



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.  
**Montageplattor**  
 Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KTB MOPL 9874 MSZN         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1194050000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 926 mm, Bredd: 680 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118028645              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | KTB MOPL 9874 S2N          | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1193920000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, Höjd: 926 mm, Bredd: 680 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver             |
| GTIN (EAN) | 4050118028539              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | KTB MOPL 9874 S2N H        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1257770000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 926 mm, Bredd: 680 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118049404              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | KTB MOPL 9874 MSZN H       | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2022760000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 926 mm, Bredd: 680 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver                     |
| GTIN (EAN) | 4050118403763              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

**Gland plates without earthing studs**



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.  
**Flänsplattor**  
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KTB GP XX7420 AB S4 3MM    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1281310000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 353 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver    |
| GTIN (EAN) | 4050118072037              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | KTB GP 98XX20 CD S4 3MM    | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1281320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 450 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118071689              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Genomföringsplattor tillverkade av rostfritt stål - 6 mm



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor  
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KTB GP XX7420 AB S4 6MM    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1256750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 353 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande    |
| GTIN (EAN) | 4050118094053              | material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplerad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | KTB GP 98XX20 CD S4 6MM    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1256760000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 450 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118094060              | material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplerad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Gland plates with earthing studs



Integrera, bygg ut och individualisera -  
 Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor  
 Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KTB GP 987420 AB S4 PE     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2024560000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Höjd: 353 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4050118404357              | Rostfritt stål 1.4404, elektroplerad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | KTB GP 98XX20 CD S4 PE     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2024590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 450 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande   |
| GTIN (EAN) | 4050118404517              | material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplerad, Silver  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## KTB QL 987420 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Rostfritt stål 1.4301



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KTB RNHD 987420 R          | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1281580000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 745     |
| GTIN (EAN) | 4050118072303              | mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, |
| Förp.      | 1 ST                       | Mirror polished, Silver  |

## Typetikethållare



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 25 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4050118070354              | Bredd: 141 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt   |
| Förp.      | 1 ST                       | stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| Typ        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 50 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4050118073621              | Bredd: 171 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Rostfritt   |
| Förp.      | 1 ST                       | stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| Typ        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp.      | 1 ST                       | 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver      |

## Tillbehör

## Förslutningselement



Integrera, bygg ut och individualisera - Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Låssystem För säker och ordentlig låsning av kapslingar finns flera olika låssystem att få. För Klippon® TB MH kapslingar finns hänglås och för Klippon® TB QL kapslingarna olika låsinsatser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KTB QLH S4 SLS             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1191610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118137965              | material: Rostfritt stål 1.4404, obehandlad, Silver           |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | KTB QLL S2 DB3             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1191590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118134285              | material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver           |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | KTB QLL S2 SLS             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1191600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Förslutningselement, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118137989              | material: Rostfritt stål 1.4301, obehandlad, Silver           |
| Förp.      | 10 ST                      |   |

## Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Sats med fästmaterial Sats med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor. Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas. Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## KTB QL 987420 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SD FIXING SET              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12 mm, Bredd: 12 mm, Djup: 16.4 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | TPSD FIXING SET KTB        | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Märkplåt, fixeringsset, Grundläggande material: Rostfritt stål, obehandlad, Silver  |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              |  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

## Dokumenthållare



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Dokumenthållare**  
Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DOHA KTB A6 S2 R           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 110 mm, Bredd: 130 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118045512              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | DOHA KTB A5 S2 R           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 150 mm, Bredd: 180 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118045390              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | DOHA KTB A4 S2 R           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 200 mm, Bredd: 240 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118045383              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## Jordningsbultar



Integrera, bygg ut och individualisera - Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Jordningsbult**  
Jordningsbult för utbyte som komplett komponent, i två varianter, mässing och rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing, obehandlad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## KTB QL 987420 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål |
| Förp.      | 1 ST                       | 1.4404 (316 L), obehandlad, Silver                                  |

## Jordningsband

Det helt strukturerade utbudet av systemtillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav. Följande tillval finns:

- Förslutningselement
- Dokumenthållare
- Jordningsbult
- Flänsplattor
- Installationsmaterial
- Montageplattor
- Regnskydd
- Distanshållare
- Montageskenor
- Typmärkningshållare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Jordningsband, Skruvad, Grundläggande |
| GTIN (EAN) | 4050118487206              | material: Stål, grön/gul   |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## Rostfritt stål 1.4404 (316L)



Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex. kraftigt regnpåverkan eller ökad solstrålning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KTB RNHD XX7420 S4E R      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1314340000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 745    |
| GTIN (EAN) | 4050118117615              | mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 |
| Förp.      | 1 ST                       | (316 L), elektrolyterad, Silver                                   |

## KTB QL 987420 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Djup 7,5 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

## Allmänna beställningsdata

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">800006730</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 666 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653038             | Stål, förzinkad, förkromad   |
| Förp.      | 20 ST                     |  |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB9874 VER   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">800006719</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 912 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652970             | Stål, förzinkad, förkromad   |
| Förp.      | 20 ST                     |  |

## Montageplattor



Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| Förp.      | 1 ST                       | förzinkad och passiverad, Silver                                    |

## Djup 15 mm



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Tillbehör

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TS35X15 ST KTB9874 HOR     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8000073136</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 666 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340928              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                          |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | TS35X15 ST KTB9874 HOR-C   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8000073137</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 666 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340935              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                          |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | TS35X15 ST KTB9874 VER     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8000073138</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 912 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340942              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                          |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | TS35X15 ST KTB9874 VER-C   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">8000073139</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 912 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4064675340959              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                          |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

Monteringsmaterial



Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Satser med fästmaterial

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- Fästset för etiketter – SD krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- Det universella fästsetet – TPSD har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare.

Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Grundläggande material: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              | Stål   |
| Förp.      | 50 ST                      |  |