

**A2LC/32/M32-M32F-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av A2LC-typ är lämpliga för oarmerad kabel och tillhandahåller en ledningsanslutning invändig gänga med bibehållen flamsäker Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	A2LC (Klippon ej armerad med gängad anslutning för genomföring, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1205130000</a>
Typ	A2LC/32/M32-M32F-WM
GTIN (EAN)	4050118074635
Förp.	12 items

**A2LC/32/M32-M32F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Höjd	53.8 mm	Bygghöjd (tum)	2.1181 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Längd	69.8 mm	Bygglängd (tum)	2.748 inch
Nettovikt	320 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur -50 °C... 120 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

**Allmänna uppgifter**

Kabeldiameter utsidan max.	26.3 mm	Kabeldiameter utsidan min.	19.5 mm
O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	65 Nm
Silikon	Ja	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Nyckelbredd 1	42 mm	Nyckelbredd 2	42 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 32
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	Silikon
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	M 32 x 1,5
Gängningslängd	16 mm	Ledarens gängstorlek (metrisk)	M32
Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

**Certifikatnummer kabelförskruvning**

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

**A2LC/32/M32-M32F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

## A2LC/32/M32-M32F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190956493	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

## Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMUS M32-W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1185710000</a>	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 32, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233759	Rostfritt stål 1.4404
Förp.	144 ST	