

**A2LC/25/NPT3/4-NPT1F-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av A2LC-typ är lämpliga för oarmerad kabel och tillhandahåller en ledningsanslutning invändig gänga med bibehållen flamsäker Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	A2LC (Klippon ej armerad med gängad anslutning för genomföring, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1205440000</a>
Typ	A2LC/25/NPT3/4-NPT1F-WM
GTIN (EAN)	4050118078282
Förp.	12 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00

**A2LC/25/NPT3/4-NPT1F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Höjd	53.8 mm	Bygghöjd (tum)	2.1181 inch
Bredd	39.5 mm	Byggbredd (tum)	1.5551 inch
Längd	69.8 mm	Bygglängd (tum)	2.748 inch
Nettovikt	270 g		

**Temperaturer**

Drifttemperatur -50 °C... 120 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

**Allmänna uppgifter**

Kabeldiameter utsidan max.	20 mm	Kabeldiameter utsidan min.	13.5 mm
O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	45 Nm
Silikon	Ja	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Gängstigning	1.81 mm
Halogener	Nej	Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Nyckelbredd 1	36 mm	Nyckelbredd 2	36 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	NPT 3/4"
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningssats	Silikon
Tätning	Silikon	Gänga (yttre)	3/4" NPT
Gängningslängd	13.9 mm	Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Ledarens gängstorlek (tum)	NPT 1"

**Certifikatnummer kabelförskruvning**

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

**A2LC/25/NPT3/4-NPT1F-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		