


IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytter-
diameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktidon fiber, Kontaktinsats SCRJ, POF, IP20
Art.nr.	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)	E477798

Mått och vikter

Djup	51 mm	Byggdjup (tum)	2.0079 inch
Höjd	14.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.5787 inch
Bredd	8.95 mm	Byggbredd (tum)	0.3524 inch
Nettovikt	10 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, POF
Färgkod	gul, svart	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Fibertyp	POF
Dämpning	≤ 1,0 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Kabelutdragningskraft, min.	100 N
Diameter enkelledare, min	2.1 mm	Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning, förnicklad
Material tryckfjäder	Rostfritt stål	Material ändhylsa	nysilver
Material dammskyddsskåpa	TPE	Diameter enkelledare, max	2.3 mm
Material crimplhylsa	Koppar, förnicklad		


Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	--------------	---------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Profilritning



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

SC-RJ



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Utförande
Art.nr.	1278420000	Kontaktdon fiber, Reservcrimphylsa, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Förp.	100 ST	

... för fiberoptisk kabel med polymeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208870000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248990269	
Förp.	1 ST	

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Utförande
Art.nr.	1866730000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 ST	