

**MULTI-STRIPAX IE-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeteringsskärpa i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">1208880000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990276
Förp.	1 items

## MULTI-STRIPAX IE-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	482.24 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg
--------------------	---------------------

## Avisoleringsverktyg

Ledararea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>	Avisoleringsområde AWG, max.	10 AWG
Avisoleringslängd, min.	2 mm	Ledardiameter, max.	6 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Ritningar**

**Exempel på användning**



**Exempel på användning**



## MULTI-STRIPAX IE-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Tillbehör/reservdelar



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

### Allmänna beställningsdata

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Förp.	1 ST	

## MULTI-STRIPAX IE-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Förp.	1 ST	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Förp.	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Förp.	1 ST	