

THM VIN 36/18 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Apparatmärkning, 18 x 36 mm, Silver
Art.nr.	1209010000
Typ	THM VIN 36/18 SI
GTIN (EAN)	4032248990108
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1.4173 inch
Nettovikt	300 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...90 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Utförande	självhäftande	
Bredd	36 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	90 °C	
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	
Färgkod	Silver	
Halogener	Ja	
Grundläggande material	Vinylfilm	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Godkännande enligt UL 969	Nej	
anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Device markers	
Temperaturområde för användning	-50...90 °C	
Antal per rulle	2500	

Apparitmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM VIN 36/18 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	