

VP M20 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing), Låspropp, Rak, M 20, 12 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1210900000
Typ	VP M20 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992263
Förp.	50 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VP-HEX M20-EX W

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Längd	15 mm	Bygglängd (tum)	0.5906 inch
Diameter	20 mm	Väggdjocklek, min.	0.5 mm
Väggdjocklek, max.	11 mm	Nettovikt	30.52 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Allmänna uppgifter


O-Ring	NBR	Silikon	Nej
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	23 mm	Skyddsklass	IP54, IP64, IP68
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningsring diameter	20.00 mm
Gänga (yttre)	M 20	Gängningslängd	12 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	6.90 Nm	Vridmoment muffar, max.	23.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	11.50 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	4.60 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----------	-----------------------------------	---	----------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 MS	Utförande
Art.nr.	1737000000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 20, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190956479	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-NP	Utförande
Art.nr.	1736240000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 20, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956035	
Förp.	50 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M20-PO	Utförande
Art.nr.	1777940000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 20, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158201	
Förp.	100 ST	