

VP M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing), Låspropp, Rak, M 25, 12 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1210910000
Typ	VP M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992416
Förp.	25 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VP-HEX M25-EX W

VP M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	15.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.6102 inch
Längd	15.5 mm	Bygglängd (tum)	0.6102 inch
Diameter	25 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	11 mm	Nettovikt	45.2 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Allmänna uppgifter


O-Ring	NBR	Silikon	Nej
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	29 mm	Skyddsklass	IP54, IP64, IP68
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningring diameter	25.00 mm
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	12 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	8.40 Nm	Vridmoment muffar, max.	28.00 Nm
Vridmoment muffar, min.	14.00 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	5.60 Nm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----------	-----------------------------------	---	----------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



VP M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M25 MS	Utförande
Art.nr.	1737010000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-NP	Utförande
Art.nr.	1736250000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, M 25, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956042	
Förp.	100 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-PO	Utförande
Art.nr.	1777950000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 25, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158218	
Förp.	50 ST	