

HDC 24B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Transportskyddskåporna finns för storlekarna 3, 4, 6 och 8 och kan användas med IP65 standardkapslingar. Transportskyddskåporna är enkla att fästa, uppfyller skyddsklass IP20 och kan användas på alla kapslingunderdelar, chassi- och sockelkapslingar. Med den integrerade ögla kan man fästa ett fångsnöre, detta ingår inte i leveransen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Skyddskåpa
Art.nr.	1215930000
Typ	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Längd	123 mm	Bygglängd (tum)	4.8425 inch
Nettovikt	11.62 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Installationsstorlek	8	Färgkod	vit, transparent
Skyddsklass	IP20	Grundläggande material	Polypropylen
BG	8		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

