

VP-HEX M50-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 50 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1218990000
Typ	VP-HEX M50-EX W
GTIN (EAN)	4050118075618
Förp.	6 items

VP-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	66 mm	Byggbredd (tum)	2.5984 inch
Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0.8661 inch
Diameter	50 mm	Vägg tjocklek, min.	0.5 mm
Vägg tjocklek, max.	15 mm	Nettovikt	217 g

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	100 Nm
Silikon	Ja	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	halogenfri	Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Slagtålighet	7.00 J	Nyckelbredd 1	60 mm
Skyddsklass	IP66, IP68	Kabelförskruvning	M 50
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätningring diameter	50.00 mm
Gänga (yttre)	M 50 x 1,5	Gängningslängd	16 mm
Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05

Tekniska data

ECLASS 15.0

27-14-08-05

VP-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M50-W	Utförande
Art.nr.	1185650000	stängd, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078312	
Förp.	25 ST	

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M50 MS	Utförande
Art.nr.	1737040000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956516	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	