

VPS-HEX M63-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 63 x 1,5, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr. | 1219080000 |
| Typ | VPS-HEX M63-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237047 |
| Förp. | 4 items |

VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------|-------------|
| Höjd | 22 mm | Bygghöjd (tum) | 0.8661 inch |
| Bredd | 83 mm | Byggbredd (tum) | 3.2677 inch |
| Längd | 22 mm | Bygglängd (tum) | 0.8661 inch |
| Diameter | 63 mm | Vägg tjocklek, min. | 0.5 mm |
| Vägg tjocklek, max. | 15 mm | Nettovikt | 318.32 g |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|---|
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 115 Nm |
| Silikon | Ja | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | halogenfri | Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Slagtålighet | 7.00 J | Nyckelbredd 1 | 75 mm |
| Skyddsklass | IP66, IP68 | Kabelförskruvning | M 63 |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 | Tätningring diameter | 63.00 mm |
| Gänga (yttre) | M 63 x 1,5 | Gängningslängd | 16 mm |
| Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet | Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMUS M63-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185740000 | SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 63, 5.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118269970 | Rostfritt stål 1.4404 |
| Förp. | 20 ST | |

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | GWDR M63-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185670000 | stängd, M 63, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423270 | |
| Förp. | 10 ST | |