

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Multimode, POF
Art.nr.	1221010000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Förp.	1 items

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	5.65 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Fibertyp	Multimode, POF	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	SCRJ
Återflödesdämpning	≥ 30 dB		

Allmänna standarder


Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		