

**IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns LWL, IP67, Singlemode
Art.nr.	<a href="#">1221020000</a>
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1.4567 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	63.7 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	500
Fibertyp	Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	SCRJ
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

## Allmänna standarder


Kontaktndon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Detaljerad ritning**

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		