

**SAIE-M12B-8S0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, PG 9, Antal poler: 8, 0.5 m
Art.nr.	<a href="#">1223650050</a>
Typ	SAIE-M12B-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145700
Förp.	1 items

## SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	44 g
-----------	------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.5 m	Mantelfärg	svart
PE-Funktion	Nej	Ledararea	0.25 mm <sup>2</sup>
Tråd-/kabellängd	0.5 m	Antal poler	8

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Hylsa
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Nominell spänning	30 V
Märkström	2 A	Skyddsklass	IP68
Kabelförskruvning	PG 9	Märkström	4 A (5-polig)/2 A (8-polig)
Temperaturområde kapsling	-5 ... +70 °C		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M12B-8SO.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Kopplingsbild**



**Polschema**

