

**SAI-M23-SE-19-F**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande  | Sensor/Actuator plug-in connector |
| Art.nr.    | <a href="#">1224390000</a>        |
| Typ        | SAI-M23-SE-19-F                   |
| GTIN (EAN) | 4050118008227                     |
| Förp.      | 1 items                           |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E344862                      |

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 10 g |
|-----------|------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel                           |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

|                      |                                  |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Antal poler          | 19                               | Kodering             | ingen                |
| Kontakttyta          | förgylld                         | Anslutningstyp       | Lödbägare            |
| Kapslingsmaterial    | Termoplastisk polyamid PA 6, PBT | Kontaktmaterial      | Koppar-zink-legering |
| Nominell spänning    | 100 V                            | Märkström            | 8 A                  |
| Stickcykler          | > 1000                           | Nedsmutningsgrad     | 3                    |
| Kontakttyp           | Hane                             | Anslutningsarea max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea min. | 0.08 mm <sup>2</sup>             |                      |                      |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

