

SAI-M23-SE-9-F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|--|
| Utförande | Sensor/Aktuator-Stickanslutning |
| Art.nr. | 1224490000 |
| Typ | SAI-M23-SE-9-F |
| GTIN (EAN) | 4050118008302 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Sista orderdatum | 2026-12-31T00:00:00+01:00 |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E344862 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 6.16 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Antal poler | 9 | Kodering | ingen |
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Lödbägar |
| Kapslingsmaterial | Termoplastisk polyamid PA 6, PBT | Kontaktmaterial | Koppar-zink-legering |
| Nominell spänning | 200 V | Märkström | 8 A |
| Stickcykler | > 1000 | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Kontakttyp | Hane | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

