

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Bussledning, Antal poler: 2, 100 m, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.	1232640000
Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
Förp.	100 M
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-04-30T00:00:00+02:00

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	77.8 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Kabellängd	100 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Nej	Ledararea	1 mm ²
Antal ledare	2	Skärmad	Ja
Halogener	Ja	Isolering	PE
Böjradie min, rörlig	8 x kabelldiameter	Böjradie min, fast monterad	8 x kabelldiameter
Mantelmateriel	PVC	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Färgkodning	röd, grön
Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, rörligt	-5...60 °C	Antal poler	2
Ytterdiameter	8 mm ± 0.4 mm		

Elektriska egenskaper kabel

Isolationsmotstånd	108 Ω	Kategori	övriga
--------------------	-------	----------	--------

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	svart	Antal ledare	2
Isolering	PE	Material mantel	PVC
Färgkodning	röd, grön		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		