

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Modul för att spara och ladda en enhetskonfiguration

- Mindre stilleståndstider för systemet genom enkel omkonfigurering vid byte av apparater
- Automatisk hämtning av sparad konfiguration är möjlig efter omstart av enheten
- Kompakt och robust design
- Kan användas med alla Weidmüller Managed Switches och industriella WLAN-enheter

Allmänna beställningsdata

Utförande	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
Art.nr.	1241430000
Typ	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Förp.	1 items

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	97 mm	Byggdjup (tum)	3.8189 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	32.5 mm	Byggbredd (tum)	1.2795 inch
Nettovikt	50 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C...70 °C	Drifttemperatur	0 °C...60 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
------------	---

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-20 °C		

Spänningsförsörjning

Anslutning	RJ45-Port, RS232
------------	------------------

Tekniska data

Kabellängd	0.35 m	Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)
Kapslingsmaterial	PVC-formgjutning	Skyddsklass	IP40

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		