

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	1243790000
Typ	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Förp.	1 items

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12.9921 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15.3543 inch
Nettovikt	34000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 1 s	Ändhysarea, max.	2.5 mm ²
Ändhysarea, min.	0.5 mm ²	Crimplängd	8 mm
Förbrukningsvaror	lösa kabelskor	Ändhyslängd	14 mm
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		