

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	<a href="#">1243790000</a>
Typ	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Förp.	1 items

## CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12.9921 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15.3543 inch
Nettovikt	34000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 1 s	Ändhysarea, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Crimplängd	8 mm
Förbrukningsvaror	lösa kabelskor	Ändhyslängd	14 mm
Tryckluftanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		