


FTA-C300-32DO-FUSE-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FTA med digitala ingångar/utgångar och fjäderanslutning för Honeywell C300 IOTA.

Passiva gränssnitt (FTA) för anslutning av digitala IOTA på Honeywell C300.

- Tydlig märkning: Samma kontakt och orientering på FTA och IOTA.
- Lysdioden (LED) visar kopplingstillståndet.
- Möjlighet att mata IOTA från FTA (med avsäkring).
- Avsäkring per kanal (tillval).
- Skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1246910000
Typ	FTA-C300-32DO-FUSE-S
GTIN (EAN)	4050118035124
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-10T00:00:00+01:00

FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E141197

Mått och vikter

Djup	95 mm	Byggdjup (tum)	3.7401 inch
Höjd	133 mm	Bygghöjd (tum)	5.2362 inch
Bredd	217 mm	Byggbredd (tum)	8.5433 inch
Nettovikt	701.95 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

Märkdata UL

Märkström IN	1 A	Drifttemperatur UL, min.	0 °C
Drifttemperatur UL, max	25 °C	Märkspänning UN	24 V DC
Märkspänning DC UN (matning)	24 V	Märkström (tvåtrådsmatning)	5 A
Märkström, säkring (matning)	5 A	Märkström, säkring (kanal)	0.5 A

Allmänna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal	Nej	Typ av kontrollpunkt	Nej
Säkring per kanal	500 mA	Försörjningsspänning lysdiodstatus	gul
Spänningsförsörjningssäkring	5 A		

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	LL2N 5,08 mm	Anslutning (styrsida)	SLDV-THR 5.08
------------------------	--------------	-----------------------	---------------

Märkdata

Driftspänning	24 V DC ± 10%	Maximal ström per kanal	1 A
---------------	---------------	-------------------------	-----

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	<50 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	0.8 kV
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Anslutningsfält**

Klämområde, max.	6 mm ²	Klämområde, min.	0.13 mm ²
------------------	-------------------	------------------	----------------------

Anslutning försörjning

Klämområde min.	0.13 mm ²	Klämområde max.	6 mm ²
-----------------	----------------------	-----------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

