

**DP WGK 50 BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Integrera, expandera och individualisera: den passande kompletteringen för varje användningsområde. Genomgående strukturerade systemtillbehör möjliggör en enkel anpassning av gränssnitten till de specifika kraven hos respektive applikation.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Utförande         | OMNIMATE Power – serie WGK, Genomföringsplint |
| Art.nr.           | <a href="#">1250610000</a>                    |
| Typ               | DP WGK 50 BK BX                               |
| GTIN (EAN)        | 4050118041736                                 |
| Förp.             | 10 items                                      |
| Produktparametrar | UL:   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 54.1 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.1299 inch |
| Bredd     | 7.2 mm  | Byggbredd (tum) | 0.2835 inch |
| Längd     | 43 mm   | Bygglängd (tum) | 1.6929 inch |
| Nettovikt | 6.7 g   |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VPE-längd | 146.00 mm | VPE-bredd | 119.00 mm |
| VPE-höjd  | 28.00 mm  |           |           |

## Karakteristiska systemvärden

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Produktfamilj | OMNIMATE Power – serie<br>WGK |
|---------------|-------------------------------|

## Materialdata

|                                |            |                                |             |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| Isoleringsmaterial             | Wemid (PA) | Färgkod                        | svart       |
| Färgtabell (jämförbar)         | RAL 9011   | Moisture Level (MSL)           |             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0        | Kontaktmaterial                | Cu-legering |
| Lagertemperatur, min.          | -40 °C     | Lagertemperatur, max.          | 70 °C       |
| Driftstemperatur, min.         | -50 °C     | Driftstemperatur, max          | 120         |
| Temperaturområde Montage, min. | -25 °C     | Temperaturområde Montage, max. | 120 °C      |

## Anslutningsbara ledare

|              |   |
|--------------|---|
| Referenstext | Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
|--------------|---|

## Märkdata enligt IEC

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| testad enligt standard | IEC 60664-1 |
|------------------------|-------------|

## Viktig hänvisningstext

|                 |  |
|-----------------|--|
| Hänvisningstext | • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |
|-----------------|--|

## Klassificering

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |