

KLBUE 15-32 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning
Art.nr.	1252490000
Typ	KLBUE 15-32 FM4
GTIN (EAN)	4032248112524
Förp.	10 items

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2.5197 inch
Höjd	50.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.9882 inch
Bredd	34.5 mm	Byggbredd (tum)	1.3583 inch
Nettovikt	82.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.228 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	TS 35	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	-------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	32 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	32 mm
Kabeldiameter min.	15 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	32 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	15 mm ²		

Märkdata

Märkarea	32 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
---------	--------	--------------------------------	------

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------------	-----	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	TS 35	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	ihakad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		