


**KLBUE 3-8 FM4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning
Art.nr.	<a href="#">1252530000</a>
Typ	KLBUE 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
Förp.	10 items

## KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1.0236 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	15.14 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.069 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning	TS 35	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	-------	-------------------------	-------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	18 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	3 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	8 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, min.	3 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	8 mm <sup>2</sup>
----------	-------------------

## Materialdata

Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
---------	--------	--------------------------------	------

## Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------------	-----	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	TS 35	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	ihakad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		