

**KLBUE 15-32 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Utförande  | Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning |
| Art.nr.    | <a href="#">1252540000</a>               |
| Typ        | KLBUE 15-32 CPF16                        |
| GTIN (EAN) | 4050118104424                            |
| Förp.      | 10 items                                 |

## KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|                   |         |                 |             |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|
| Djup              | 64 mm   | Byggdjup (tum)  | 2.5197 inch |
| Höjd              | 32 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.2598 inch |
| Bredd             | 34.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.3583 inch |
| Montagemått bredd | 33.5 mm | Nettovikt       | 91.4 g      |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.226 kg CO2 eq. |  |

## Allmänt

|                     |                           |                         |       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| Monteringsanvisning | C-skena med 16 mm öppning | Montageskena obestyckad | TS 27 |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                   |                    |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Avisoleringslängd                 | 32 mm              | Anslutningstyp                    | Fjäderanslutning   |
| Antal anslutningar                | 1                  | Kabeldiameter max.                | 32 mm              |
| Kabeldiameter min.                | 15 mm              | Anslutningsarea, flertrådig, max. | 32 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 15 mm <sup>2</sup> |                                   |                    |

## Märkdata

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Märkarea | 32 mm <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|

## Materialdata

|         |     |                                |      |
|---------|-----|--------------------------------|------|
| Färgkod | grå | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | None |
|---------|-----|--------------------------------|------|

## Systemparametrar

|                 |     |                         |       |
|-----------------|-----|-------------------------|-------|
| Ändplatta krävs | Nej | Montageskena obestyckad | TS 27 |
|-----------------|-----|-------------------------|-------|

## Ytterligare tekniska data

|                     |                           |                            |     |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----|
| Monteringsanvisning | C-skena med 16 mm öppning | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp       | Skruv                     |                            |     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |