

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	1252550000
Typ	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Förp.	10 items

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	39.5 mm	Byggdjup (tum)	1.5551 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Montagemått bredd	24 mm	Nettovikt	43.3 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.097 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	26 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	20 mm
Kabeldiameter min.	10 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	20 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	10 mm ²		

Märkdata

Märkarea	20 mm ²
----------	--------------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Delning i mm (P)	25.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Montageskena obestyckad	TS 27
-----------------	-----	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Skruv

Tekniska datawww.weidmueller.com**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		