

**KLBUE 10-20 CPF16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	<a href="#">1252550000</a>
Typ	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Förp.	10 items

## KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	39.5 mm	Byggdjup (tum)	1.5551 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Montagemått bredd	24 mm	Nettovikt	43.3 g

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.097 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 27
---------------------	---------------	-------------------------	-------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	26 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	20 mm
Kabeldiameter min.	10 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	20 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	20 mm <sup>2</sup>
----------	--------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

## Mått

Delning i mm (P)	25.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Montageskena obestyckad	TS 27
-----------------	-----	-------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Skruv

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		