

TW PRV8 8-1 SE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, med märkning, 8-1, Lodrät
Art.nr.	1253250000
Typ	TW PRV8 8-1 SE
GTIN (EAN)	4032248112579
Förp.	10 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	59.7 mm	Byggdjup (tum)	2.3504 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	9.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Grundläggande material	Polykarbonat	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	med märkning, 8-1, Lodrät	Antal våningar	8
-----------	---------------------------	----------------	---

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

