

KTB GP 303015 CD S4 6MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel
anpassning av kapslingarna till respektive applikations
speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt
byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplerad, Silver
Art.nr.	1256350000
Typ	KTB GP 303015 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093766
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald

KTB GP 303015 CD S4 6MM
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Tekniska data
Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	254 mm	Bygghöjd (tum)	10 inch
Bredd	117 mm	Byggbredd (tum)	4.6063 inch
Nettovikt	1435 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

 RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	6 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	6 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	Komponentfästning	skruvad
Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Flänsplattor	vänster, höger
Flänsplåt	Ja	Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Processindustri

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		