

KTB GP 352620 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 294 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektropolerad, Silver
Art.nr.	1256420000
Typ	KTB GP 352620 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093827
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-10-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	KTB GP 35XX20 CD S4 6MM

KTB GP 352620 CD S4 6MM
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Tekniska data
Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	294 mm	Bygghöjd (tum)	11.5748 inch
Bredd	167 mm	Byggbredd (tum)	6.5748 inch
Nettovikt	2321 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	6 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	6 mm	Yta	elektropolerad
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	vänster, höger		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		