

## KTB GP 553515 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Bildliknande



Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning  
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®  
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel  
anpassning av kapslingarna till respektive applikations  
speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt  
byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

## Allmänna beställningsdata

|                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande          | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 344 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, elektrolyserad, Silver |
| Art.nr.            | <a href="#">1256570000</a>                                                                                                                                                             |
| Typ                | KTB GP 553515 AB S4 6MM                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)         | 4050118095890                                                                                                                                                                          |
| Förp.              | 1 items                                                                                                                                                                                |
| Leveransstatus     | Avanmald                                                                                                                                                                               |
| Tillgänglig till   | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                              |
| Alternativ produkt | <a href="#">KTB GP XX3515 AB S4 6MM</a>                                                                                                                                                |

## KTB GP 553515 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 6 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.2362 inch  |
| Höjd      | 344 mm | Bygghöjd (tum)  | 13.5433 inch |
| Bredd     | 117 mm | Byggbredd (tum) | 4.6063 inch  |
| Nettovikt | 1939 g |                 |              |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|                        |                       |     |                |
|------------------------|-----------------------|-----|----------------|
| Materialjocklek        | 6 mm                  | Yta | elektropolerad |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 |     |                |

## Allmänna uppgifter

|                        |                       |                  |                          |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Materialjocklek        | 6 mm                  | Yta              | elektropolerad           |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 | Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flänsplattor           | övre, nedre           |                  |                          |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |