

**ADAPS M25-M20-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningstighet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 25 ,M 20, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	<a href="#">1261940000</a>
Typ	ADAPS M25-M20-W
GTIN (EAN)	4050118092981
Förp.	16 items

## ADAPS M25-M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Längd	21 mm	Bygglängd (tum)	0.8268 inch
Nettovikt	43.17 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	55 Nm
Silikon	Ja	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Gängstigning	1.5 mm
Halogener	halogenfri	Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Nyckelbredd 1	32 mm	Skyddsklass	IP66
Kabelförskruvning	M 25	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Gänga (yttre)	M 25	Gänga (inre)	M 20
Gängningslängd	16 mm	Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## ADAPS M25-M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1185620000</a>	stängd, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
Förp.	100 ST	

## Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMUS M25-W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1185700000</a>	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 25, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118269963	Rostfritt stål 1.4404
Förp.	240 ST	