

**ADAPS M32-M25-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningstighet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,M 25, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr.    | <a href="#">1261960000</a>   |
| Typ        | ADAPS M32-M25-W  |
| GTIN (EAN) | 4050118093001  |
| Förp.      | 12 items   |

## ADAPS M32-M25-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |       |                 |             |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 44 mm | Byggbredd (tum) | 1.7323 inch |
| Längd     | 21 mm | Bygglängd (tum) | 0.8268 inch |
| Nettovikt | 78 g  |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                         |                                      |   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| O-Ring                               | Silikon                 | Åtdragningsmoment                    | 65 Nm   |
| Silikon                              | Ja                      | Temperaturområde för användning max. | 120 °C  |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C                  | Gängstigning                         | 1.5 mm  |
| Halogener                            | halogenfri              | Normer                               | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Nyckelbredd 1                        | 40 mm                   | Skyddsklass                          | IP66  |
| Kabelförskruvning                    | M 32                    | Grundläggande material               | Rostfritt stål 1.4404   |
| Gänga (yttre)                        | M 32                    | Gänga (inre)                         | M 25  |
| Gängningslängd                       | 16 mm                   | Tändskyddstyp                        | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet   |
| Installationsanvisningar             | Se montageinstruktioner |                                      |   |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning                                       | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)      | 2020322313000069   |
| Certifikat nr. (IECEX)                         | IECEXTPS16.0004X                                    |   |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

## ADAPS M32-M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | GWDR M32-W                 | Utförande             |
| Art.nr.    | <a href="#">1185630000</a> | stängd, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329              |                       |
| Förp.      | 160 ST                     |                       |

## Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SKMUS M32-W                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1185710000</a> | SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 32, 3.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233759              | Rostfritt stål 1.4404  |
| Förp.      | 144 ST                     |  |