

ADAPS M32-NPT1-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningstighet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,1" NPT, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr. | 126210000 |
| Typ | ADAPS M32-NPT1-W |
| GTIN (EAN) | 4050118093131 |
| Förp. | 12 items |

ADAPS M32-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Bredd | 41.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.6339 inch |
| Längd | 39 mm | Bygglängd (tum) | 1.5354 inch |
| Nettovikt | 140.65 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeldiameter utsidan max. | 24 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 1 mm |
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 65 Nm |
| Silikon | Ja | Temperaturområde för användning max. | 120 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | halogenfri | Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Nyckelbredd 1 | 38 mm | Skyddsklass | IP66 |
| Kabelförskruvning | M 32 | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 |
| Gänga (yttre) | M 32 | Gänga (inre) | 1" NPT |
| Gängningslängd | 16 mm | Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet |
| Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner | | |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

ADAPS M32-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | GWDR M32-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185630000 | stängd, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329 | |
| Förp. | 160 ST | |

Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ | SKMUS M32-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185710000 | SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 32, 3.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233759 | Rostfritt stål 1.4404 |
| Förp. | 144 ST | |