

ADAP M25-M32-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningstighet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 25 ,M 32, Mässing, förnicklad |
| Art.nr. | 1262770000 |
| Typ | ADAP M25-M32-W |
| GTIN (EAN) | 4050118088656 |
| Förp. | 16 items |

ADAP M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Bredd | 39.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.5551 inch |
| Längd | 39 mm | Bygglängd (tum) | 1.5354 inch |
| Nettovikt | 109 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Kabeldiameter utsidan max. | 18 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 1 mm |
| O-Ring | Silikon | Åtdragningsmoment | 55 Nm |
| Silikon | Ja | Temperaturområde för användning max. | 120 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | halogenfri | Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Nyckelbredd 1 | 36 mm | Skyddsklass | IP66 |
| Kabelförskruvning | M 25 | Grundläggande material | Mässing, förnicklad |
| Gänga (yttre) | M 25 | Gänga (inre) | M 32 |
| Gängningslängd | 16 mm | Tändskyddstyp | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet |
| Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner | | |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC) | 2020322313000069 |
| Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |

ADAP M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

ECLASS 15.0

27-14-08-06

ADAP M25-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Mässingsmuttrar, förnicklade**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M25 MS | Utförande |
| Art.nr. | 1737010000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956486 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 ST | |

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | GWDR M25-W | Utförande |
| Art.nr. | 1185620000 | stängd, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| Förp. | 100 ST | |