

**ADAP M25-NPT1-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP-seriens adapterar ger flexibilitet och mångsidighet när de sitter i oanvända ingångar i Ex-utrustning och bibehåller samtidigt flamsäkerhet Ex d och förhöjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningstighet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 25 ,1" NPT, Mässing, förnicklad |
| Art.nr.    | <a href="#">1262900000</a>   |
| Typ        | ADAP M25-NPT1-W  |
| GTIN (EAN) | 4050118088786  |
| Förp.      | 12 items   |

## ADAP M25-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 39.5 mm  | Byggbredd (tum) | 1.5551 inch |
| Längd     | 39 mm    | Bygglängd (tum) | 1.5354 inch |
| Nettovikt | 146.96 g |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                         |                                      |   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Kabeldiameter utsidan max.           | 18 mm                   | Kabeldiameter utsidan min.           | 1 mm  |
| O-Ring                               | Silikon                 | Åtdragningsmoment                    | 55 Nm   |
| Silikon                              | Ja                      | Temperaturområde för användning max. | 120 °C  |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C                  | Gängstigning                         | 1.5 mm  |
| Halogener                            | halogenfri              | Normer                               | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Nyckelbredd 1                        | 36 mm                   | Skyddsklass                          | IP66  |
| Kabelförskruvning                    | M 25                    | Grundläggande material               | Mässing, förnicklad   |
| Gänga (yttre)                        | M 25                    | Gänga (inre)                         | 1" NPT  |
| Gängningslängd                       | 16 mm                   | Tändskyddstyp                        | Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet   |
| Installationsanvisningar             | Se montageinstruktioner |                                      |   |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Märkning                                       | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)      | 2020322313000069   |
| Certifikat nr. (IECEX)                         | IECEXTPS16.0004X                                    |   |                    |

## Klassificeringar

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000441 | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |

**ADAP M25-NPT1-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

---

ECLASS 15.0

27-14-08-06

---

## ADAP M25-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M25 MS                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956486              | Mässing, förnicklad   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

## Platt nylontätning - GWDR



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | GWDR M25-W                 | Utförande             |
| Art.nr.    | <a href="#">1185620000</a> | stängd, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263              |                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                       |